

Elmi-PrintLink Version 5.14 wurde veröffentlicht

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

wir freuen uns, Ihnen die neue **Version 5.14** Ihrer Softwareanwendung **Elmi-PrintLink** zur Verfügung stellen zu können. Dank Ihres Pflege- und Wartungsvertrages können Sie das Update **kostenlos** herunterladen.

So laden Sie das Update herunter

1. Besuchen Sie den Downloadbereich auf unserer Website: <https://elmicron.de/login>
2. Melden Sie sich mit den Zugangsdaten an, die Sie bei der Lizenzlieferung erhalten haben.

In jedes Update fließen nicht nur neue regulatorische oder gesetzliche Anforderungen ein – **Ihre Anregungen und Wünsche als Anwender** stehen für uns im Mittelpunkt. Vielen Dank, dass Sie Teil der Weiterentwicklung von Elmi-PrintLink sind. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit der neuen Version!

Elmi-PrintLink

Neue Funktionen

- **MQTT Klient** zur Rückmeldung an Prozessautomatisierung
- Erzeugung **verschachtelter JSON-Strukturen**
- JSON Web Signature (JWS)-erzeugung mit **JWK-RSA-Schlüssel** zur sicheren Kommunikation mit Prozessautomatisierung
In einer Prozessautomatisierungslandschaft werden Prozesssteuerungen häufig mit MQTT-Protokollen angesteuert. PrintLink unterstützt dieses Protokoll mit erweiterten Sicherheitsmerkmalen wie RSA-Signatur und Verschlüsselung der Nachrichten.
Neu können jetzt auch komplexere Datenbäume in JSON verarbeitet und zurückgegeben werden. Bisher war das nur flach möglich.
- Anpassungen im **Konfigurationseditor**
Der Konfigurationseditor wurde komplett neu aufgesetzt und ermöglicht jetzt ein schnelleres Laden der Seiten. Änderungen werden sofort wirksam, entweder durch direkten Wechsel auf eine andere Seite oder durch die Button „Übernehmen“ und „Schließen“. Der Button „Übernehmen“ hat auf bestimmten Seiten die Zusatzfunktion weitere Konfigurationspunkte zu öffnen (z.B. Seite Geräte >Gerät hinzufügen). Das ermöglicht deutlich schneller Navigation und Anpassungen im Konfigurationsmodus. Mit dem Button „Schließen“ erfolgt ebenfalls eine Übernahme der Änderungen und der Konfigurationsmodus wird verlassen. Ein Verlassen der Ansicht ohne Speicherung ist nur über das X in der Titelleiste möglich.
- **mehrsprachige Kommentare** zu Analysefeldern
Im Konfigurationsmodus sind jetzt individuelle Anpassungen für die Analysetabelle möglich. So können mehrere Sprachen für Kommentarfelder hinterlegt werden. Je nach dem, in welcher Sprache PrintLink gestartet wird, werden die Kommentare entsprechend ausgegeben.
- **Scanfelder löschar**
Ebenso können im Konfigurationsmodus Zeilen der Analysetabelle individuell umbenannt oder ganz gelöscht werden.

Login-Daten verlegt? Verbesserungsvorschläge?

Haben Sie Ihre Login-Daten gerade nicht zur Hand oder möchten uns Ideen zur Weiterentwicklung von Elmi-ScanLink mitteilen? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht per E-Mail: info@elmicron.de

Ihr  elmicron -Team